

ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322

Pasūtījuma numurs 00022164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha light
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	100 kg
Statiskā kravnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	76 mm
Kopējais platums	50 mm
Kopējais svars	0,269 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	58 mm
Protektora platums	28 mm
Korpusa platums	28 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, smaga
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūtnis	Vienas bumbas sacensības
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	21 mm
Pagrieziena rādiuss	50 mm
Grozāms savienojums	100 mm
Kupola diametrs	50,5 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	80 mm
Plāksnes platums	60 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	40 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	60 mm
Plāksnes atveres diametrs	7,5 mm

ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322

Pasūtījuma numurs 00022164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

