

ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322
Bestelnummer 00022164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha light
Behuizingstype	Zwenkwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	100 kg
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	76 mm
Totale breedte	50 mm
Totaal gewicht	0,269 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	58 mm
Breedte Loopvlak	28 mm
Breedte wielkern	28 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	65 Shore D

VORK

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Enkele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	21 mm
Zwenk radius	50 mm
Uitzwenking	100 mm
Diameter koepel	50,5 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	80 mm
Breedte plaat	60 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	40 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	60 mm
Diameter bevestigingsgat	7,5 mm

ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322
Bestelnummer 00022164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

