

ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322

Número de encomenda 00022164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Alpha light
Tipo de alojamento	Rodízio giratório
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	100 kg
Capacidade de carga estática	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	76 mm
Largura geral	50 mm
Peso geral	0,269 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Preto grafite (RAL9011)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	58 mm
Largura do Piso	28 mm
Largura do corpo	28 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

SUPORTE

Material	Folha de aço, pesada
Em Forma de Garfo	Amplo
Rolamento giratório	Uma Fila esferas
Cor	Passivada a azul
Offset	21 mm
Raio giratório	50 mm
Interferência giratória	100 mm
Diâmetro do dome	50,5 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	80 mm
Largura da placa	60 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	40 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	60 mm
Diâmetro do furo da placa	7,5 mm

ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322

Número de encomenda 00022164

DESENHOS TÉCNICOS

