

ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322
Номер заказа 00022164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha light
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	100 kg
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	76 mm
Общая ширина	50 mm
Общий вес	0,269 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	58 mm
Ширина Протектор	28 mm
Ширина тела	28 mm
Твердость Протектор (D)	65 Береговая дорога D

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, тяжелый
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Одна гонка мячей
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	21 mm
Радиус поворота	50 mm
Поворотное соединение	100 mm
Диаметр купола	50,5 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	80 mm
Ширина пластины	60 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	40 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	60 mm
Диаметр отверстия пластины	7,5 mm

ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322

Номер заказа 00022164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

