

ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322
Broj porudžbine 00022164

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha light
Tip kućišta	Okretanje Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	100 kg
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	76 mm
Ukupna širina	50 mm
Ukupna težina	0,269 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	58 mm
Širina omotac	28 mm
Širina tela	28 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	65 Šor D

KUCISTE

Materijal	Čelični list, težak
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Jedna trka Venac kuglica
Boja	plavo cinkovano
ofset	21 mm
okretni radijus	50 mm
Otpor okretanju	100 mm
Prečnik kupole	50,5 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	80 mm
Širina ploče	60 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	40 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	60 mm
Prečnik otvora ploče	7,5 mm

ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322

Broj porudžbine 00022164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

