

# ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322  
Номер замовлення 00022164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha light
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	100 kg
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	76 mm
Загальна ширина	50 mm
Загальна вага	0,269 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	58 mm
Протектор	28 mm
Ширина тіла	28 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, важкий
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Одна м'ячна гонка
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	21 mm
Радіус повороту	50 mm
Поворотне з'єднання	100 mm
Діаметр ковпачка	50,5 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	80 mm
Ширина тарілки	60 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	40 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	60 mm
Діаметр отвору планшета	7,5 mm

# ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322

Номер замовлення 00022164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

