

ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322
订单号 00022164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Alpha light
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
温度范围（最大）	60 ° C
总高	76 mm
总宽度	50 mm
总重量	0.269 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	石墨黑（RAL9011）
侧盖	无螺纹护罩
直径	58 mm
胎面宽度	28 mm
轮体宽度	28 mm
胎面硬度（D）	65 肖氏 D

支架

材料	钢板，重型
支架形状	宽
旋转轴承	单滚珠座圈
颜色	蓝色钝化
偏移量	21 mm
旋转半径	50 mm
转向干涉	100 mm
圆顶直径	50.5 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	80 mm
上板宽	60 mm
上板孔长度（最大）	40 mm
上板孔宽度（最大）	60 mm
上板孔直径	7.5 mm

ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322

订单号 00022164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

