

ALPHA

3478POR100P62

EAN 4031582030402
Номер замовлення 00027113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha
Тип корпусу	Фіксований Колісна опора
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	160 kg
Статичний Вантажопідйомність	320 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	128 mm
Загальна ширина	85 mm
Загальна вага	0,366 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Роликовий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	100 mm
Протектор	36 mm
Ширина тіла	36 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, важкий
Виля Форма	Широка
Колір	Пасивований блакитним

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластины	103 mm
Ширина тарілки	85 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	77 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	60 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Діаметр отвору планшета	9 mm

ALPHA

3478POR100P62

EAN 4031582030402

Номер замовлення 00027113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

