

ALPHA

3478UER100P62

EAN 4031582030617
Bestillingsnummer 00027242

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Kabinettype	Fast Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	160 kg
Belastning Statisk	320 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	128 mm
Samlet bredde	85 mm
Samlet vægt	0,482 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Leje	Rulleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	34 mm
Fælgbredde	34 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	63 Shore A

GAFFEL

Materiale	Stålplade, tung
Gaffel Form	Bred
Farve	Blå-kromatiseret

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	103 mm
Pladebredde	85 mm
Længde på pladehul (minimum)	77 mm
Længde på pladehul (maksimum)	60 mm
Pladehulbredde (minimum)	77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	9 mm

ALPHA

3478UER100P62

EAN 4031582030617
Bestillingsnummer 00027242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

