



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	ICS
Typ krytu	Pevné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	166 mm
Celková šířka	52 mm
Celková hmotnost	0,696 kg

KOLO

Materiál těla	Polypropylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kolo	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Integrovaný chránič nitě
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka těla	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Úzké
Barva	Stříbrně šedá (RAL7001)
Průměr otočné kamery	52 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	95 mm
Šířka desky	70 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	50 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	75 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

ICS

5328PJX125P51 7001 INOX



EAN 4031582310269

Objednáací číslo 00027291



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY



Ocenění IF
Design
Award