

ALPHA

3472DVR200P63 TYRE-TENTE

EAN 4031582304893



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha
Tip de carcasă	Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	205 kg
Capacitate de încărcare statică	410 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	85 °C
Înălțime totală	240 mm
Lățime totală	96 mm
Greutate totală	3,205 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Tablă de oțel
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, negru
Lagăr	Rulment cu role
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Pasivat în albastru
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	200 mm
Benză de rulare	50 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	80 Pe malul A

FURCA

Material	Tablă de oțel, grea
FormăFurcă	Larg
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	55 mm
Raza de pivotare	155 mm
Interferență pivotantă	310 mm
Diametru cupolă	96 mm

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	137 mm
Lățimea plăcii	105 mm
Lungime orificiu placă (minim)	75 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	105 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

ALPHA

3472DVR200P63 TYRE-TENTE

EAN 4031582304893



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

