

ALPHA

3470DIR125P62

EAN 4031582303421
Objednávací číslo 00028096

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

| | |
|--------------------|-----------|
| Výkon role | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu | ● ● ● ● ○ |
| Úbytek | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu | Alpha |
| Typ krytu | Otočné Kolečko |
| Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 100 kg |
| Statický Nosnost | 200 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
| Celková výška | 155 mm |
| Celková šířka | 75 mm |
| Celková hmotnost | 1,156 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál těla | Ocelový plech |
| Materiál běhounu | Tvrdá guma, neoznačující |
| Ložisko | Valivé ložisko |
| Šroub | Šroub s maticí |
| Barva Kolo | Pasivováno modrou |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 125 mm |
| Šířka Běhoun | 37 mm |
| Šířka těla | 37 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 80 krůček A |

UCHYCENÍ

| | |
|----------------------|----------------------|
| Materiál | Ocelový plech, těžký |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva | Pasivováno modrou |
| Offset | 40 mm |
| Radius otočení | 102,5 mm |
| Otočné rušení | 205 mm |
| Průměr otočné kamery | 75 mm |

MONTÁŽ

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Typ montáže | Obdélníková destička |
| Délka dlahy | 105 mm |
| Šířka desky | 80 mm |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 77 mm |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 60 mm |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 77 mm |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm |
| Průměr otvoru dlahy | 9 mm |

ALPHA

3470DIR125P62

EAN 4031582303421
Objednáací číslo 00028096



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

3470U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

