

ALPHA

3477DIR160P63

EAN 4031582305098
Bestelnummer 00028110

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam | Alpha |
| Behuizingstype | Wielen met Totale vergrendeling |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 135 kg |
| Statisch draagvermogen | 270 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
| Totale hoogte | 200 mm |
| Totale breedte | 96 mm |
| Totaal gewicht | 2,716 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Materiaal wielkern | Plaatstaal |
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, niet-markerend |
| Lagering | Rollager |
| As | Geschroefd met moer |
| Wielkleur | Blauw gepassiveerd |
| Afdekkapjes | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter | 160 mm |
| Breedte Loopvlak | 40 mm |
| Breedte wielkern | 40 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 80 Shore A |

BEHUIZING

| | |
|-----------------|--------------------|
| Materiaal | Staalplaat, zwaar |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 60 mm |
| Zwenk radius | 167 mm |
| Draaicirkel | 334 mm |
| Diameter koepel | 96 mm |

FITTING

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 137 mm |
| Breedte plaat | 105 mm |
| Lengte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
| Lengte plaatgat (maximaal) | 80 mm |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm |
| Diameter plaatgat | 11 mm |

ALPHA

3477DIR160P63

EAN 4031582305098
Bestelnummer 00028110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

