

ALPHA

3470PVO200P63

EAN 4031582304176  
Номер заказа 00028237



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	205 kg
Грузоподъемность статическая	410 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	240 mm
Общая ширина	96 mm
Общий вес	2,622 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Литая резина, черная
Подшипник	Подшипник скольжения
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	50 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, тяжелый
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	55 mm
Радиус поворота	155 mm
Поворотное соединение	310 mm
Диаметр купола	96 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	137 mm
Ширина пластины	105 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

# ALPHA

3470PVO200P63

EAN 4031582304176

Номер заказа 00028237



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

