

# ALPHA

3470PVO200P63

EAN 4031582304176  
订单号 00028237



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Alpha          |
| 外壳类型       | 万向脚轮           |
| 标准         | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 205 kg         |
| 静态载重       | 410 kg         |
| 温度范围（最低）   | -20 ° C        |
| 温度范围（最大）   | 60 ° C         |
| 总高         | 240 mm         |
| 总宽度        | 96 mm          |
| 总重量        | 2.622 kg       |

## 轮子

|         |              |
|---------|--------------|
| 轮体材料    | 聚丙烯          |
| 胎面材料    | 实心橡胶，黑色      |
| 轴承      | 滑动轴承         |
| 轴       | 用螺母拧紧        |
| 轮子颜色    | 石墨黑（RAL9011） |
| 侧盖      | 无螺纹护罩        |
| 直径      | 200 mm       |
| 胎面宽度    | 50 mm        |
| 轮体宽度    | 50 mm        |
| 胎面硬度（A） | 80 岸 A       |

## 支架

|      |        |
|------|--------|
| 材料   | 钢板，重型  |
| 支架形状 | 宽      |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色   | 蓝色钝化   |
| 偏移量  | 55 mm  |
| 旋转半径 | 155 mm |
| 转向干涉 | 310 mm |
| 圆顶直径 | 96 mm  |

## 固定件

|           |        |
|-----------|--------|
| 固定件类型     | 矩形板    |
| 上板长       | 137 mm |
| 上板宽       | 105 mm |
| 上板孔长度（最小） | 75 mm  |
| 上板孔长度（最大） | 80 mm  |
| 上板孔宽度（最小） | 75 mm  |
| 上板孔宽度（最大） | 105 mm |
| 上板孔直径     | 11 mm  |

