

ALPHA

3478PVO200P63

EAN 4031582306767

Número de encomenda 00028239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Alpha
Tipo de alojamento	Rodízio fixo
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	205 kg
Capacidade de carga estática	410 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	240 mm
Largura geral	115 mm
Peso geral	2,22 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha sólida, preta
Rolamento	Rolamento liso
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Preto grafite (RAL9011)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	200 mm
Largura do Piso	50 mm
Largura do corpo	50 mm
Dureza do Piso (A)	80 Shore A

SUPORTE

Material	Folha de aço, pesada
Em Forma de Garfo	Amplo
Cor	Passivada a azul

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	140 mm
Largura da placa	115 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	75 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	105 mm
Diâmetro do furo da placa	11 mm

ALPHA

3478PVO200P63

EAN 4031582306767

Número de encomenda 00028239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

