

## AGILA TWIN


2976PJH075P54 OFFSET-28 NO-CR-VI

EAN 4031582302875

Номер замовлення 00028313



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila twin
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	103 mm
Загальна ширина	71 mm
Загальна вага	0,58 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7015)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	75 mm
Протектор	25 mm
Ширина тіла	25 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Жовтий прохідний
Офсет (Зсув)	28 mm
Радіус повороту	65,5 mm
Поворотне з'єднання	131 mm
Діаметр ковпачка	65 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина з гальмівними елементами
Довжина пластини	70 mm
Ширина тарілки	55 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	51 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	41 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	51 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	57 mm
Діаметр отвору планшета	5,5 mm

# AGILA TWIN

2976PJH075P54 OFFSET-28 NO-CR-VI

EAN 4031582302875

Номер замовлення 00028313



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

