

ALPHA

3478PVO160P63

EAN 4031582306750
Bestillingsnummer 00028419

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Kabinettype	Fast Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	135 kg
Belastning Statisk	270 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	200 mm
Samlet bredde	115 mm
Samlet vægt	1,626 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, sort
Leje	Glideleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	160 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Fælgbredde	40 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

GAFFEL

Materiale	Stålplade, tung
Gaffel Form	Bred
Farve	Blå-kromatiseret

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	137 mm
Pladebredde	115 mm
Længde på pladehul (minimum)	75 mm
Længde på pladehul (maksimum)	80 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	105 mm
Pladehullets diameter	11 mm

ALPHA

3478PVO160P63

EAN 4031582306750
Bestillingsnummer 00028419



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

