

# AGILA

2470UOO050P30-11

EAN 4031582301274

Numéro de commande 00028462



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Agila
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	69 mm
Largeur totale	43 mm
Poids	0,144 kg

## ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse
Couleur de la roue	Gris ardoise (RAL7015)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	20 mm
Largeur du corps de roue	20 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

## CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Double rangée de billes,
Couleur	Zingué bleu
Déport	24 mm
Rayon d'encombrement	49 mm
Diamètre d'encombrement	98 mm
Diamètre du dôme	41 mm

## FIXATION

Type de fixation	Trou central
Diamètre du trou central	11 mm
Note	Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.

# AGILA

2470UOO050P30-11

EAN 4031582301274

Numéro de commande 00028462



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

