

AGILA

2470UOO050P30-11

EAN 4031582301274

Numero d'ordine 00028462



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Agila
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	50 kg
Portata statica	100 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	69 mm
Larghezza complessiva	43 mm
Peso complessivo	0,144 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Colore Ruota	Grigio ardesia (RAL7015)
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	20 mm
Larghezza corpo	20 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Passivato blu
Disassamento	24 mm
Raggio di piroettamento	49 mm
Ingombro di piroettamento	98 mm
Diametro cuffia superiore	41 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	11 mm
Suggerimento	Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.

AGILA

2470UOO050P30-11

EAN 4031582301274

Numero d'ordine 00028462



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

