

## AGILA

2470UOO050P30-11

EAN 4031582301274  
Broj porudžbine 00028462

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila
Tip kućišta	Okretanje Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	50 kg
Statički Nosivost	100 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	69 mm
Ukupna širina	43 mm
Ukupna težina	0,144 kg

## TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj
Boja Tocak	Slat siva (RAL7015)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	50 mm
Širina omotac	20 mm
Širina tela	20 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

## KUCISTE

Materijal	Čelični list, srednji
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	24 mm
okretni radijus	49 mm
Otpor okretanju	98 mm
Prečnik kupole	41 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	otvor za vijak
dimenzija rupa sraf	11 mm
Savet	Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.

# AGILA

2470UOO050P30-11

EAN 4031582301274  
Broj porudžbine 00028462



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

