

ALPHA

3477PVO160P63

EAN 4031582305647
Rendelési szám 00028557

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	135 kg
Statikus teherbírás	270 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	200 mm
Teljes szélesség	96 mm
Összsúly	2,423 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Tömörgumi, fekete
Csapág	Siklócsapág
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	160 mm
Futófelület szélessége	40 mm
Test szélessége	40 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

VÁZ

Anyag	Acéllemez, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapág	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	60 mm
Körbeforgás	167 mm
Körbeforgás	334 mm
Kupola átmérője	96 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	137 mm
Talplemez szélessége	105 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

ALPHA

3477PVO160P63

EAN 4031582305647
Rendelési szám 00028557



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

