

STORA

2370RJP100P30-11

EAN 4031582300352

Номер на поръчката 00028643



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ● ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Stora
Тип корпус	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни кола
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	129 mm
Обща ширина	60 mm
Общо тегло	0,543 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	32 mm
Ширина на тялото	32 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Тънък
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	35 mm
Радиус на завъртане	85 mm
Интерференция при завъртане	170 mm
Диаметър на купол	60 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	11 mm

STORA

2370RJP100P30-11

EAN 4031582300352

Номер на поръчката 00028643



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

