

INTEGRAL

2040UAP125R05-32 9002

EAN 4031582300116

Numéro de commande 00028878



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit | Integral |
| Type de boîtier | Roulette pivotante |
| Norme | EN12531 - Roulettes de lit d'hôpital |
| Capacité de charge à 3 km/h | 150 kg |
| Capacité de charge à 4 km/h | 150 kg |
| Capacité de charge statique | 450 kg |
| Plage de température (minimale) | -25 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 158 mm |
| Largeur totale | 62 mm |
| Poids | 1,051 kg |
| Certification | Testé et contrôle par Tüv Süd |

ROUE

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue | Polyamide |
| Bandage | Polyuréthane, injecté |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Couleur du bandage | Gris ardoise (RAL7015) |
| Couleur de la roue | Gris ardoise (RAL7015) |
| Pare-fils | Pare-fils intégré |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm |
| Largeur du corps de roue | 32 mm |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |

CHAPE

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme de la chape | Capotée |
| Pivot | Roulement à billes de précision |
| Couleur | Blanc gris (RAL9002) |
| Déport | 35 mm |
| Rayon d'encombrement | 97,5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 195 mm |
| Diamètre du dôme | 62 mm |

FIXATION

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Type de fixation | Tige, ronde |
| Diamètre du trou central | 32 mm |
| Longueur de la vis | 45 mm |
| Position de la tige filetée | 7 mm |
| Nombre de trous de fixation | 2 |

IF
Design
AwardRed Dot
Design
Award

INTEGRAL

2040UAP125R05-32 9002




EAN 4031582300116

Numéro de commande 00028878



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES



IF
Design
Award



Red Dot
Design
Award