

## INTEGRAL

2040UAP125R05-32 9002

EAN 4031582300116

Rendelési szám 00028878



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Integral
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12531 - Kórházi ágygörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	150 kg
Teherbírás 4 km/h-nál	150 kg
Statikus teherbírás	450 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	158 mm
Teljes szélesség	62 mm
Összsúly	1,051 kg
Tanúsítvány	TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Futófelület színe	Palaszürke (RAL7015)
Kerék színe	Palaszürke (RAL7015)
Szálvédők	Beépített futófelület védelem
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Test szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

## VÁZ

Anyag	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Zárt
Forgócsapág	Precíziós golyóscsapág
Szín	Szürkésfehér (RAL9002)
Ellensúlyoz	35 mm
Körbeforgás	97,5 mm
Körbeforgás	195 mm
Kupola átmérője	62 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Tömör csap, kerek
Csavar átmérője	32 mm
Csavar hossza	45 mm
Csavarmentet pozíciója	7 mm
Csavar rögzítőfuratok száma	2

IF  
Design  
AwardRed Dot  
Design  
Award

## MŰSZAKI RAJZOK

