

# INTEGRAL

2040UAP125R05-32 9002

EAN 4031582300116  
Bestelnummer 00028878



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Productnaam                  | Integral                             |
| Behuizingstype               | Wielen                               |
| Standaard                    | EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed  |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 150 kg                               |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 150 kg                               |
| Statisch draagvermogen       | 450 kg                               |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C                               |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                                |
| Totale hoogte                | 158 mm                               |
| Totale breedte               | 62 mm                                |
| Totaal gewicht               | 1,051 kg                             |
| Certificering                | Getest en gecontroleerd door TÜV Süd |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide                     |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten        |
| Lagering                      | Precisie kogellagers          |
| Loopvlak                      | Leigrijs (RAL7015)            |
| Wielkleur                     | Leigrijs (RAL7015)            |
| Afdekkapjes                   | Geïntegreerde garenbeschermer |
| Diameter                      | 125 mm                        |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm                         |
| Breedte wielkern              | 32 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A                    |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D                    |

## BEHUIZING

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Materiaal       | Staalplaat, medium   |
| Vork Vorm       | Gesloten             |
| Zwenklager      | Precisie kogellagers |
| Kleur           | Grijs wit (RAL9002)  |
| Offset          | 35 mm                |
| Zwenk radius    | 97,5 mm              |
| Draaicirkel     | 195 mm               |
| Diameter koepel | 62 mm                |

## FITTING

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Type bevestiging              | Vaste Kraagpen, rond |
| Diameter Bout                 | 32 mm                |
| Lengte Bout                   | 45 mm                |
| Schroefdraad positie          | 7 mm                 |
| Hoeveelheid bevestigingsgaten | 2                    |



IF  
Design  
Award



Red Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL




2040UAP125R05-32 9002

EAN 4031582300116  
Bestelnummer 00028878



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN



IF  
Design  
Award



Red Dot  
Design  
Award