

## ALPHA

3478PVO080P62

EAN 4031582306699  
Bestillingsnummer 00029399

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Kabinettype	Fast Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	70 kg
Belastning Statisk	140 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	108 mm
Samlet bredde	85 mm
Samlet vægt	0,471 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, sort
Leje	Glideleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	80 mm
Hjulbane bredde	35 mm
Fælgbredde	35 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

## GAFFEL

Materiale	Stålplade, tung
Gaffel Form	Bred
Farve	Blå-kromatiseret

## MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	103 mm
Pladebredde	85 mm
Længde på pladehul (minimum)	77 mm
Længde på pladehul (maksimum)	60 mm
Pladehulbredde (minimum)	77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	9 mm

# ALPHA

3478PVO080P62

EAN 4031582306699  
Bestillingsnummer 00029399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

