

ALPHA

3470UAR100P62

EAN 4031582304268

Numărul de comandă 00029587



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ● ● ● ○ ○

Zgomot de mișcare ● ● ● ○ ○

Atriție ● ● ● ● ○

Rezistență la coroziune ● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs | Alpha |
| Tip de carcasă | Rola pivotantă |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 150 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 300 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -25 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Înălțime totală | 128 mm |
| Lățime totală | 75 mm |
| Greutate totală | 0,805 kg |

ROATĂ

| | |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp | Poliamidă |
| Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
| Lagăr | Rulment cu role |
| Axă | Înșurubat cu piuliță |
| Roată | Gri argintiu (RAL7001) |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 100 mm |
| Benză de rulare | 32 mm |
| Lățimea corpului | 32 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |

FURCA

| | |
|------------------------|---------------------|
| Material | Tablă de oțel, grea |
| FormăFurcă | Larg |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Offset | 40 mm |
| Raza de pivotare | 90 mm |
| Interferență pivotantă | 180 mm |
| Diametru cupolă | 75 mm |

RACORD

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă | 105 mm |
| Lățimea plăcii | 80 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 77 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 60 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 77 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm |
| Diametru orificiu placă | 9 mm |

ALPHA

3470UAR100P62

EAN 4031582304268


Numărul de comandă 00029587



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

