

ALPHA

3470UOR200P63

EAN 4031582304701
Objednáací číslo 00029868

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	350 kg
Statický Nosnost	700 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	240 mm
Celková šířka	96 mm
Celková hmotnost	2,075 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Valivé ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka těla	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Pasivováno modrou
Offset	55 mm
Radius otočení	155 mm
Otočné rušení	310 mm
Průměr otočné kamery	96 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	137 mm
Šířka desky	105 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

ALPHA

3470UOR200P63

EAN 4031582304701
Objednací číslo 00029868



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

