

ALPHA

3477DVR160P63

EAN 4031582050240

Numéro de commande 00029911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit | Alpha |
| Type de boîtier | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 135 kg |
| Statique Capacité de charge | 270 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 85 °C |
| Hauteur | 200 mm |
| Largeur totale | 96 mm |
| Poids global | 2,723 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps | Tôle d'acier |
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, noir |
| Roulement | Roulements rouleaux |
| Axe | Vissé avec écrou |
| Couleur Roue | Zingué bleu |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur du Bandage | 40 mm |
| Largeur du corps | 40 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 80 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau | Tôle d'acier, lourde |
| Forme Chape | Galbé |
| Pivot | Deux courses de balles |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 60 mm |
| Rayon d'encombrement | 167 mm |
| Diamètre d'encombrement | 334 mm |
| Diamètre du dôme | 96 mm |

RACCORD

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque | 137 mm |
| Largeur de plaque | 105 mm |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 75 mm |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm |
| Largeur du trou de plaque (minimale) | 75 mm |
| Largeur du trou de plaque (maximale) | 105 mm |
| Diamètre du trou de la plaque | 11 mm |

ALPHA

3477DVR160P63

EAN 4031582050240

Numéro de commande 00029911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

