

## ALPHA

3477DVR200P63

EAN 4031582050257

Номер на поръчката 00029912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ● ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha
Тип корпус	Въртящ се Колело с Пълно заключване
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	205 kg
Статичен Товароносимост	410 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Обща височина	240 mm
Обща ширина	96 mm
Общо тегло	3,254 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана от лист
Материал на реазбата	Плътна гума черен
Лагер	Ролков лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Синьо покритие
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	50 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг A

## ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, тежък
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	55 mm
Радиус на завъртане	167 mm
Интерференция при завъртане	334 mm
Диаметър на купол	96 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	137 mm
Ширина на плаката	105 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

# ALPHA

3477DVR200P63

EAN 4031582050257

Номер на поръчката 00029912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

