

AGILA TWIN

2970UOO050P30-11

EAN 4031582302769

Objednáací číslo 00030048



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

| | |
|--------------------|-----------|
| Výkon role | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název produktu | Agila twin |
| Typ krytu | Otočné Kolečko |
| Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 70 kg |
| Statický Nosnost | 140 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 69 mm |
| Celková šířka | 53 mm |
| Celková hmotnost | 0,184 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Materiál těla | Polyamid |
| Materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko | Ložisko |
| Barva Kolo | břidlicově šedá (RAL7015) |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 50 mm |
| Šířka Běhoun | 20 mm |
| Šířka těla | 20 mm |
| Tvrdost Běhoun (D) | 75 Shore D |

UCHYCENÍ

| | |
|----------------------|------------------------|
| Materiál | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice | Uchycení dvou Kolo |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva | Pasivováno modrou |
| Offset | 25 mm |
| Radius otočení | 53 mm |
| Otočné rušení | 106 mm |
| Průměr otočné kamery | 53 mm |

MONTÁŽ

| | |
|----------------------|---------------|
| Typ montáže | Díra na šroub |
| Průměr otvoru Matice | 11 mm |

AGILA TWIN

2970UOO050P30-11

EAN 4031582302769
Objednací číslo 00030048



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

