

AGILA TWIN

2970DIK050P30-11

EAN 4031582302646

Bestillingsnummer 00030049



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Agila twin
Kabinettype	Drejeligt Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	60 kg
Belastning Statisk	120 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Byggehøjde	69 mm
Samlet bredde	53 mm
Samlet vægt	0,311 kg

HJUL

Fælgmateriale	Bladstål
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, uden afsmitning
Leje	Kegle-kugleleje
Hjul farve	Blå-kromatiseret
Trådfang	Med trådfang
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	19 mm
Fælgbredde	19 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

GAFFEL

Materiale	Stålplade, medium
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	25 mm
Udfaldsradius	53 mm
Udfaldsdiameter	106 mm
Dome-diameter	53 mm

MONTERING

Monteringstype	Bolthul
Bolt Huldiameter	11 mm

AGILA TWIN

2970DIK050P30-11

EAN 4031582302646
Bestillingsnummer 00030049



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

