

# AGILA TWIN

2970UAK050P30-11

EAN 4031582302745

Bestillingsnummer 00030050



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Agila twin
Kabinettype	Drejeligt Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	70 kg
Belastning Statisk	140 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	69 mm
Samlet bredde	53 mm
Samlet vægt	0,272 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Kegle-kugleleje
Hjul farve	Skifergrå (RAL7015)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	20 mm
Fælgbredde	20 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

## GAFFEL

Materiale	Stålplade, medium
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	25 mm
Udfaldsradius	53 mm
Udfaldsdiameter	106 mm
Dome-diameter	53 mm

## MONTERING

Monteringstype	Bolthul
Bolt Huldiameter	11 mm

# AGILA TWIN

2970UAK050P30-11

EAN 4031582302745  
Bestillingsnummer 00030050



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

