

AGILA TWIN

2970UAK050P30-11

EAN 4031582302745
Numero d'ordine 00030050



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Agila twin
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	70 kg
Portata statica	140 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	69 mm
Larghezza complessiva	53 mm
Peso complessivo	0,272 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Coni di sfere
Colore Ruota	Grigio ardesia (RAL7015)
Parafili	Con parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	20 mm
Larghezza corpo	20 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Passivato blu
Disassamento	25 mm
Raggio di piroettamento	53 mm
Ingombro di piroettamento	106 mm
Diametro cuffia superiore	53 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	11 mm

AGILA TWIN

2970UAK050P30-11

EAN 4031582302745

Numero d'ordine 00030050



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

