

AGILA TWIN

2970UAK050P30-11

EAN 4031582302745

Pasūtījuma numurs 00030050



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila twin
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	70 kg
Statiskā kravnesība	140 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	69 mm
Kopējais platums	53 mm
Kopējais svars	0,272 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliāmīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Coni di sfere
Ritenis krāsa	Pelēks šiferis (RAL7015)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	50 mm
Protektora platums	20 mm
Korpusa platums	20 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gūtnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	25 mm
Pagrieziena rādiuss	53 mm
Grozāms savienojums	106 mm
Kupola diametrs	53 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs	11 mm

AGILA TWIN

2970UAK050P30-11

EAN 4031582302745

Pasūtījuma numurs 00030050



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

