

AGILA TWIN

2970UOO050P40

EAN 4031582302776

Objednávací číslo 00030051



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila twin
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	70 kg
Statický Nosnost	140 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	69 mm
Celková šířka	53 mm
Celková hmotnost	0,217 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Barva Kolo	břidlicově šedá (RAL7015)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	20 mm
Šířka těla	20 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Pasivováno modrou
Offset	25 mm
Radius otočení	53 mm
Otočné rušení	106 mm
Průměr otočné kamery	53 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Čtvercová deska
Délka dlahy	60 mm
Šířka desky	60 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	38 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	48 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	38 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	48 mm
Průměr otvoru dlahy	6,3 mm

AGILA TWIN

2970UOO050P40

EAN 4031582302776
Objednáací číslo 00030051



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

