

AGILA TWIN

2970UOO050P40

EAN 4031582302776
Broj porudžbine 00030051

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila twin
Tip kućišta	Okretanje Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	70 kg
Statički Nosivost	140 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	69 mm
Ukupna širina	53 mm
Ukupna težina	0,217 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj
Boja Tocak	Slat siva (RAL7015)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	50 mm
Širina omotac	20 mm
Širina tela	20 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

KUCISTE

Materijal	Čelični list, srednji
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	25 mm
okretni radijus	53 mm
Otpor okretanju	106 mm
Prečnik kupole	53 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Skverna ploča
Dužina ploče	60 mm
Širina ploče	60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	38 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	48 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	38 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	48 mm
Prečnik otvora ploče	6,3 mm

AGILA TWIN

2970UOO050P40

EAN 4031582302776
Broj porudžbine 00030051



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

