

## AGILA

2471PJO125P50

EAN 4031582301373  
Numero d'ordine 00030089

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Agila
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole con blocco direzionale
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	100 kg
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	160 mm
Larghezza complessiva	60 mm
Peso complessivo	0,867 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Larghezza corpo	32 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

## SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Passivato blu
Disassamento	41 mm
Raggio di piroettamento	131 mm
Ingombro di piroettamento	262 mm
Diametro cuffia superiore	60 mm

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Placca rettangolare
Lunghezza della piastra	77 mm
Larghezza della piastra	67 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	46,5 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	51,5 mm
Larghezza foro piastra (minima)	56 mm
Larghezza foro piastra (massima)	61,5 mm
Diametro del foro della piastra	8,5 mm

# AGILA

2471PJO125P50

EAN 4031582301373

Numero d'ordine 00030089



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

