

AGILA

2471PJO125P50

EAN 4031582301373

Numărul de comandă 00030089



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

| | |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ● ○ |
| Atriție | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nume produs | Agila |
| Tip de carcasă | Rola pivotantă cu Blocare direcțională |
| Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 200 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 160 mm |
| Lățime totală | 60 mm |
| Greutate totală | 0,867 kg |

ROATĂ

| | |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp | Polipropilenă |
| Material al benzii de rulare | Cauciuc termoplastic |
| Lagăr | Rulment simplu |
| Roată | Gri argintiu (RAL7001) |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 125 mm |
| Benză de rulare | 32 mm |
| Lățimea corpului | 32 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A |

FURCA

| | |
|------------------------|----------------------|
| Material | Tablă de oțel, medie |
| FormăFurcă | Larg |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Offset | 41 mm |
| Raza de pivotare | 131 mm |
| Interferență pivotantă | 262 mm |
| Diametru cupolă | 60 mm |

RACORD

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă | 77 mm |
| Lățimea plăcii | 67 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 46,5 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 51,5 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 56 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 61,5 mm |
| Diametru orificiu placă | 8,5 mm |

DESENE TEHNICE

