

AGILA

2477UAP125P30-11

EAN 4031582302264

Broj porudžbine 00030268



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda | Agila |
| Tip kućišta | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 100 kg |
| Statički Nosivost | 200 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -25 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C |
| Sveukupna visina | 160 mm |
| Ukupna širina | 60 mm |
| Ukupna težina | 0,972 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo | poliamid |
| materijal omotaca | Poliuretan, liveno |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| Boja Tocak | Srebrna siva (RAL7001) |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 125 mm |
| Širina omotac | 32 mm |
| Širina tela | 32 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D |

KUCISTE

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Materijal | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 41 mm |
| okretni radijus | 131 mm |
| Otpor okretanju | 262 mm |
| Prečnik kupole | 60 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---------------------|---|
| Tip uklapanja | otvor za vijak |
| dimenzija rupa sraf | 11 mm |
| Savet | Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. |

AGILA

2477UAP125P30-11

EAN 4031582302264
Broj porudžbine 00030268



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

