

## AGILA TWIN

2970UAK050P40

EAN 4031582302752

Bestillingsnummer 00030303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Rullemodstand   | ● ● ● ○ ○ |
| Bevægelsesstøj  | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition       | ● ● ● ● ○ |
| Rustbeskyttelse | ● ● ● ○ ○ |

## PRIMÆRE EGENSKABER

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Produktnavn                 | Agila twin                   |
| Kabinettype                 | Drejeligt Hjul               |
| Standard                    | EN12530 - Hjul til Apparater |
| Belastning ved 3 km/t       | 70 kg                        |
| Belastning Statisk          | 140 kg                       |
| Temperaturområde (minimum)  | -25 °C                       |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C                        |
| Byggehøjde                  | 69 mm                        |
| Samlet bredde               | 53 mm                        |
| Samlet vægt                 | 0,305 kg                     |

## HJUL

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Fælgmateriale           | Polyamid                |
| Hjulbanemateriale       | Polyuretan, Indsprøjtet |
| Leje                    | Kegle-kugleleje         |
| Hjul farve              | Skifergrå (RAL7015)     |
| Trådfang                | Med trådfang            |
| Diameter                | 50 mm                   |
| Hjulbane bredde         | 20 mm                   |
| Fælgbredde              | 20 mm                   |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A              |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D              |

## GAFFEL

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Materiale       | Stålplade, medium                 |
| Gaffel Form     | Dobbelt Hjul                      |
| Drejekrans      | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Farve           | Blå-kromatiseret                  |
| Udladning       | 25 mm                             |
| Udfaldsradius   | 53 mm                             |
| Udfaldsdiameter | 106 mm                            |
| Dome-diameter   | 53 mm                             |

## MONTERING

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Monteringstype                 | Firkantet plade |
| Pladelængde                    | 60 mm           |
| Pladebredde                    | 60 mm           |
| Længde på pladehul (minimum)   | 38 mm           |
| Længde på pladehul (maksimum)  | 48 mm           |
| Pladehulbredde (minimum)       | 38 mm           |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 48 mm           |
| Pladehullets diameter          | 6,3 mm          |

# AGILA TWIN

2970UAK050P40

EAN 4031582302752  
Bestillingsnummer 00030303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

