

# AGILA TWIN

2970UAK050P40

EAN 4031582302752  
订单号 00030303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Agila twin
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	70 kg
静态载重	140 kg
温度范围（最低）	-25 ° C
温度范围（最大）	80 ° C
总高	69 mm
总宽度	53 mm
总重量	0.305 kg

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	圆锥球轴承
轮子颜色	石板灰（RAL7015）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	50 mm
胎面宽度	20 mm
轮体宽度	20 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
胎面硬度（D）	42 岸 D

## 支架

材料	钢板，中号
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	25 mm
旋转半径	53 mm
转向干涉	106 mm
圆顶直径	53 mm

## 固定件

固定件类型	方形板
上板长	60 mm
上板宽	60 mm
上板孔长度（最小）	38 mm
上板孔长度（最大）	48 mm
上板孔宽度（最小）	38 mm
上板孔宽度（最大）	48 mm
上板孔直径	6.3 mm

# AGILA TWIN

2970UAK050P40

EAN 4031582302752

订单号 00030303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

