

INTEGRAL

2040UAX200R05-28 9002 W

EAN 4031582300147
Номер замовлення 00030456



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху | ● ● ● ○ ○ |
| Атриція | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту | Integral |
| Тип корпусу | Поворотний Колісна опора |
| Стандартний | EN12531 - Ліжка-ліжка |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год | 150 kg |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 150 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 450 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -25 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 229 mm |
| Загальна ширина | 70 mm |
| Загальна вага | 1,554 kg |
| Сертифікація | Протестовано та відстежується TÜV Süd |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник Герметичний |
| Колір Протектор | Срібно-сірий (RAL7015) |
| Колір Колесо | Срібно-сірий (RAL7015) |
| Захист різьби | Вбудований різьбовий поручитель |
| Діаметр | 200 mm |
| Протектор | 35 mm |
| Ширина тіла | 35 mm |
| Твердість Протектор (D) | 59 Прибережна D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Матеріал | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма | Закрито |
| Поворотний вузол | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір | Сіро-білий (RAL9002) |
| Офсет (Зсув) | 60 mm |
| Радіус повороту | 160 mm |
| Поворотне з'єднання | 320 mm |
| Діаметр ковпачка | 70 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|----------------------------------|---|
| Тип налаштування | Тверда Стрижень |
| Діаметр Болт | 28 mm |
| Довжина Болт | 45 mm |
| Положення різьби Болт | 19 mm |
| Кількість монтажних отворів Болт | 2 |
| Підказка | Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. |

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Миється відповідно до АК-BWA



INTEGRAL

2040UAX200R05-28 9002 W




EAN 4031582300147

Номер замовлення 00030456



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ



IF Дизайн
Award



Нагорода Red
Dot Дизайн
Award