

INTEGRAL

2040UAX200R05-28 9002 W

EAN 4031582300147
订单号 00030456



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗 | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

| | |
|------------|------------------|
| 产品名称 | Integral |
| 外壳类型 | 万向脚轮 |
| 标准 | EN12531 - 医院病床脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 150 kg |
| 4 公里/小时的载重 | 150 kg |
| 静态载重 | 450 kg |
| 温度范围（最低） | -25 ° C |
| 温度范围（最大） | 80 ° C |
| 总高 | 229 mm |
| 总宽度 | 70 mm |
| 总重量 | 1.554 kg |
| 认证 | 经 TÜV Süd 测试和监测 |

轮子

| | |
|---------|--------------|
| 轮体材料 | 聚酰胺 |
| 胎面材料 | 聚氨酯，注塑 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承，密封的 |
| 胎面颜色 | 石板灰（RAL7015） |
| 轮子颜色 | 石板灰（RAL7015） |
| 侧盖 | 集成螺纹防护装置 |
| 直径 | 200 mm |
| 胎面宽度 | 35 mm |
| 轮体宽度 | 35 mm |
| 胎面硬度（D） | 59 海岸 D |

支架

| | |
|------|--------------|
| 材料 | 钢板，中号 |
| 支架形状 | 已关闭 |
| 旋转轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 颜色 | 灰白色（RAL9002） |
| 偏移量 | 60 mm |
| 旋转半径 | 160 mm |
| 转向干涉 | 320 mm |
| 圆顶直径 | 70 mm |

固定件

| | |
|---------|-------------------------|
| 固定件类型 | 实心阀杆圆形 |
| 螺栓直径 | 28 mm |
| 螺栓长度 | 45 mm |
| 螺栓螺纹位置 | 19 mm |
| 螺栓安装孔数量 | 2 |
| 提示 | 可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。 |

其他信息

根据AK-BWA可清洗



INTEGRAL

2040UAX200R05-28 9002 W

EAN 4031582300147
订单号 00030456



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

