

ALPHA

3477PVR200P30-13

EAN 4031582305739

Numéro de commande 00030483



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ● ○

Attrition ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Type de boîtier	Roulette pivotante avec Blocage total
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Statique Capacité de charge	400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	235 mm
Largeur totale	96 mm
Poids global	2,959 kg

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Roulements rouleaux
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (A)	80 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles
Couleur	Zingué bleu
Déport	55 mm
Rayon d'encombrement	167 mm
Diamètre d'encombrement	334 mm
Diamètre du dôme	96 mm

RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l'Œil	13 mm

ALPHA

3477PVR200P30-13

EAN 4031582305739

Numéro de commande 00030483



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

