

ALPHA

3477PVR200P30-13

EAN 4031582305739

Numéro de commande 00030483



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ● ○ |
| Usure | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit | Alpha |
| Type de boîtier | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h | 200 kg |
| Capacité de charge statique | 400 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 235 mm |
| Largeur totale | 96 mm |
| Poids | 2,959 kg |

ROUE

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, noir |
| Roulement | Roulements rouleaux |
| Axe | axe de roue boulonné |
| Couleur de la roue | Noir graphite (RAL9011) |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 200 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Largeur du corps de roue | 50 mm |
| Dureté du bandage (A) | 80 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau | Tôle d'acier, lourde |
| Forme de la chape | Galbée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 55 mm |
| Rayon d'encombrement | 167 mm |
| Diamètre d'encombrement | 334 mm |
| Diamètre du dôme | 96 mm |

FIXATION

| | |
|--------------------------|--------------|
| Type de fixation | Trou central |
| Diamètre du trou central | 13 mm |

ALPHA

3477PVR200P30-13

EAN 4031582305739

Numéro de commande 00030483



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

