

ALPHA

3477PVR200P30-13

EAN 4031582305739

Broj porudžbine 00030483



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ● ○

Ishrana ● ● ● ○ ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda | Alpha |
| Tip kućišta | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 200 kg |
| Statički Nosivost | 400 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 235 mm |
| Ukupna širina | 96 mm |
| Ukupna težina | 2,959 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Materijal za telo | polipropilen |
| materijal omotaca | Cvrsta guma crna |
| Nošenje | kotrljajući lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| Boja Tocak | Grafitna crna (RAL9011) |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 200 mm |
| Širina omotac | 50 mm |
| Širina tela | 50 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 80 Šešelj A |

KUCISTE

| | |
|-----------------|---------------------|
| Materijal | Čelični list, težak |
| oblik viljuska | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| Boja | plavo cinkovano |
| offset | 55 mm |
| okretni radijus | 167 mm |
| Otpor okretanju | 334 mm |
| Prečnik kupole | 96 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---------------------|----------------|
| Tip uklapanja | otvor za vijak |
| dimenzija rupa sraf | 13 mm |

ALPHA

3477PVR200P30-13

EAN 4031582305739
Broj porudžbine 00030483



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

