

# AGILA TWIN

2975DIK050P30-11

EAN 4031582302783

Номер заказа 00030577



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Agila twin
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	60 kg
Грузоподъемность статическая	120 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общая высота	69 mm
Общая ширина	57 mm
Общий вес	0,362 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Листовая сталь
Материал протектора	Литая резина, без следов
Подшипник	Кронусный шарикоподшипник
Цвет Колесо	Пассивированный голубым
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	19 mm
Ширина тела	19 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

## КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	25 mm
Радиус поворота	77 mm
Поворотное соединение	155 mm
Диаметр купола	53 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт	11 mm

# AGILA TWIN

2975DIK050P30-11

EAN 4031582302783

Номер заказа 00030577



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

