

# AGILA TWIN

2975UAK050P30-11

EAN 4031582302820

Bestillingsnummer 00030578



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Rullemodstand   | ● ● ● ○ ○ |
| Bevægelsesstøj  | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition       | ● ● ● ● ○ |
| Rustbeskyttelse | ● ● ● ○ ○ |

## PRIMÆRE EGENSKABER

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Produktnavn                 | Agila twin                    |
| Kabinettype                 | Drejeligt Hjul med Hjulbremse |
| Standard                    | EN12530 - Hjul til Apparater  |
| Belastning ved 3 km/t       | 70 kg                         |
| Belastning Statisk          | 140 kg                        |
| Temperaturområde (minimum)  | -25 °C                        |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C                         |
| Byggehøjde                  | 69 mm                         |
| Samlet bredde               | 57 mm                         |
| Samlet vægt                 | 0,324 kg                      |

## HJUL

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Fælgmateriale           | Polyamid                |
| Hjulbanemateriale       | Polyuretan, Indsprøjtet |
| Leje                    | Kegle-kugleleje         |
| Hjul farve              | Skifergrå (RAL7015)     |
| Trådfang                | Med trådfang            |
| Diameter                | 50 mm                   |
| Hjulbane bredde         | 20 mm                   |
| Fælgbredde              | 20 mm                   |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A              |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D              |

## GAFFEL

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Materiale       | Stålplade, medium                 |
| Gaffel Form     | Dobbelt Hjul                      |
| Drejekrans      | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Farve           | Blå-kromatiseret                  |
| Udladning       | 25 mm                             |
| Udfaldsradius   | 77 mm                             |
| Udfaldsdiameter | 155 mm                            |
| Dome-diameter   | 53 mm                             |

## MONTERING

|                  |         |
|------------------|---------|
| Monteringstype   | Bolthul |
| Bolt Huldiameter | 11 mm   |

# AGILA TWIN

2975UAK050P30-11

EAN 4031582302820  
Bestillingsnummer 00030578



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

